



Kompaktiškas cilindras DMML-32- -P-A-S6

Gaminio numeris: 158609

FESTO

Nesisukantis, galima tvirtinti padėties jutiklius, su elastiniais dempferiavimo žiedais galinėse pozicijose, plačios tvirtinimo galimybės.
Kitos eigos pagal pageidavimą. Galimi tik standartiniai ilgiai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Eiga | 1 ... 50 mm |
| Stūmoklio diametras | 32 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kreipiamosios kotas su jungu |
| Darbinis slėgis | 0,6 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 120 °C |
| Pavaros tvirtinimo užveržimo momentas | 9 Nm +10 % |
| Teorinė jėga prie 6 barų | 483 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 415 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 483 N |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Material cover | Žalvaris |
| Material seals | FPM |
| Material housing | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |