



Kompaktiškas cilindras EMM-10-15-P-A

Gaminio numeris: 158614

FESTO

padėties nuskaitymas, su galinės padėties amortizacija, daug tvirtinimo būdų.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Ėiga | 15 mm |
| Stūmoklio diametras | 10 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stumiantys |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Cilindro kotas vienoje pusėje |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Pavaros tvirtinimo užveržimo momentas | 1 Nm +10 % |
| Teorinė jėga prie 6 barų | 37 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 37 N |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | M3 |
| Material cover | Žalvaris |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |