

Kompaktiškas cilindras


EMM-25- -P-A-S6

Gaminio numeris: 158630

FESTO

padėties nuskaitymas, su galinės padėties amortizacija, daug tvirtinimo būdų.

Tiekiamos tik standartinės eigos 5, 10, 15 mm. Kitos eigos pagal pareikalavimą.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Eiga | 1 ... 15 mm |
| Stūmoklio diametras | 25 mm |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo stumiantys |
| Konstrukcija | Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | Sandarikliai atsparūs karščiui iki 120°C |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 120 °C |
| Pavaros tvirtinimo užveržimo momentas | 8 Nm +10% |
| Teorinė jėga prie 6 barų | 227 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 227 N |
| Montavimo tipas | Pasirenkamas Su kiauryme su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | M5 |
| Material cover | Žalvaris |
| Material seals | FPM |
| Material housing | Aliuminio liejinys anoduotas |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |