

# Sriegtinė įmovos detalė CN-M3-PK-3

Gaminio numeris: 15872

FESTO

PAN, PUN, PP, PU, PR vamzdeliams su sandarinimo žiedu



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis                               | 1,5 mm   |
| Sandarinimo tipas ant varžto                  | Sandarinimo žiedas   |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar   |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                          | 0 ... 60 °C  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | Išorinis sriegis M3  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | For tubing outside diameter 4 mm   |
| Informacija                                   | atitinka RoHS  |
| Material housing                              | aukštai legiruotas plienas   |