


# Kabelis KMP1-02-VI-12-X

Gaminio numeris: 158986

FESTO

Galimas kabelio ilgis



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 300 V
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 250 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	5 ... 70 °C -30 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	25-galvučių Kištuko lizdas
Kabelio struktūra	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabelio skersmuo	13 mm
Montavimo tipas	Su suspaudimo juosta
Informacija apie tvirtinimą	Slegiant gautas šviesus lydinys
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	PE
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Vario lydinys Sidabruota