



Slėgio jungiklis PEV-1/4-A-SW27

Gaminio numeris: 159259

FESTO

elektrinė grandinė atidaryta arba uždaryta prie užduotos slėgio reikšmės. Reguluojamas užduodamas slėgis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pneumatinis-elektrinis slėgio keitiklis
Slėgio matavimo diapazonas	1 ... 10 bar
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Terpės temperatūra	-20 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 100 °C
Komutavimo elemento funkcija	Persijungiantis jungiklis
Maksimalus perjungimo dažnis	3 Hz
Maksimali perjungimo išėjimo kintama įtampa	250 V
Maksimali perjungimo išėjimo nuolatinė įtampa	250 V
Maksimali išėjimo srovė	4.000 mA
Nominalus DC įtampos lygis	12 ... 250 V
Elektrinis pajungimas	4-poliai Kištukas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Montavimo pozicija	Bet koks
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Produkto svoris	138 g
Material housing	galvanizuotas plienas
Material membrane	NBR
Slenksčio nustatymo diapazonas	1 ... 10 bar
Apsaugos klasė	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L