


Pajungimo kabelis SIM-M8-3WD-5-PU

Gaminio numeris: 159423

FESTO

Jutkliams ir priartėjimo jungikliams.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Atitinka standartus | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| Elektrinis pajungimas | 3 poliai / 3 laidai Kampinis kištukas / atviri laidai M8x1 / - |
| Nominalus DC įtampos lygis | 0 ... 60 V |
| Nominalus AC įtampos lygis | 0 ... 60 V |
| Leistina srovės apkrova prie 40°C | 4 A |
| Atsparumas smūgiams | 1,5 kV |
| Kabelio ilgis | 5 m |
| Kabelio priedas | Standartas |
| Laido bandymo sąlygos | Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą Energy chain: > 5 million cycles, bending radius 75 mm |
| Kabelio skersmuo | 3,8 mm |
| Kabelio struktūra | 3x0,25 |
| Nominalus laidininko skerspjūvis | 0,25 mm ² |
| Spalvos kodas, šerdies izoliacija | mėlynas rudas Juodas |
| Apsaugos klasė | IP65 IP68 |
| Aplinkos temperatūra | -25 ... 80 °C |
| Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai | -5 ... 80 °C |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Informacija | atitinka RoHS Be halogeno Free of phosphoric acid ester |
| Užterštumo laipsnis | 3 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material cable sheath | TPE-U(PU) |
| Kabelio apvalkalo spalva | pilkas |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Material of union nut | Nikeliuotas varis |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Brass, gold-plated |
| Material insulation | PP |