



Pajungimo kabelis SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

Gaminio numeris: 159434

FESTO

Jutikliams ir priartėjimo jungikliams.

Nutraukiamas šio tipo tiekimas. Tiekiamas iki 2013.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	EN 61076-2-101 EN 61984
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Lanksti kabelio apsauga : 5 milijonai ciklų, lenkimo spindulys 75 mm Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą
Parodyti kada pasiruošęs	LED žalias
Darbo režimo displėjus	LED geltonas
Nominalus DC įtampos lygis	10 ... 30 V
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Užterštumo laipsnis	3
Apsaugos klasė	IP65 IP68
Aplinkos temperatūra	-5 ... 70 °C -25 ... 70 °C
Elektrinis pajungimas	Kampinis kištukas / atviri laidai M12x1 / - 5-kojelės / 3-laidai
Kabelio struktūra	3 x 0,25 mm ²
Kabelio skersmuo	4,5 mm
Kabelio ilgis	2,5 m
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm ²
Kištuko kodavimas	A
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	mėlynas rudas Juodas
Korpuso spalva	Juodas
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie užveržimą	Žalvaris Nikeliuota
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PU)
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PVC
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PU)