



Elektromagnetinis skirstytuvas JMT2H-5/2-4,0-S-VI-B

Gaminio numeris: 159453
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Skirstytuvų saloms.](#)

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Skirstytuvo funkcija | 5/2 bistabilus |
| Veikimo būdas | elektrinis |
| Plotis | 17,8 mm |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 700 l/min |
| Darbinis slėgis | -0,9 ... 10 bar |
| Konstrukcija | Stūmoklio šliaužiklis |
| Numetimo tipas | Oro spyruoklė |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Leidimas | c UL us - Recognized (OL) |
| Nominalus dydis | 5 mm |
| Tinklelio matmuo | 18 mm |
| Oro išmetimo funkcija | droseliojamas |
| Sandarinio principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Rankinis valdymas | su priedais, fiksacija |
| Valdymo tipas | valdoma |
| Valdomas oro tiekimas | išorinis |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Sutapimo nebuvimas | Taip |
| Pastaba priverstinei dinamizacijai | Perjungimo dažnis mažiausiai 1 x per savaitę |
| Valdymo slėgis | 4 ... 6 bar |
| b reikšmė | 0,38 |
| C reikšmė | 2,75 l/sbar |
| Reversavimo laikas | 10 ms |
| Budėjimo ciklas | 100% |
| Ritės charakteristikos duomenys | 24 V DC: 2.5 W |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumas vibracijoms | Tinkamumo transportui patikra, 1 sunkumo lygio pagal FN 942017-4 ir EN 60068-2-6 |
| Atsparumas smūgiams | Bandymai smūgiams SG2 pagal FN/EN |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 40 °C |
| Terpės temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Garso slėgio lygis | 75 dB(A) |
| Valdymo terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aplinkos temperatūra | -5 ... 50 °C |
| Produkto svoris | 146 g |
| Elektrinis pajungimas | Kištukas Kubinės konstrukcijos pagal EN 175301-803 |

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------------|---------------------|
| | C forma |
| Montavimo tipas | Ant pajungimo pado |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | Pajungimo padas |
| Valdomas oro portas 12 | Pajungimo padas |
| Valdomas oro portas 14 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 4 | Pajungimo padas |
| Pneumatinis pajungimas, portas 5 | Pajungimo padas |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Informacija apie sandariklius | NBR HNBR |
| Informacija apie tvirtinimą | Padengtas aliuminiu |