



# Slėgio reguliatorius LR-1/8-G

Gaminio numeris: 159505  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Be manometro, tvirtinimas ant pulto, slėgis iki 12 bar.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Diafragmos reguliatorius su uždaru suslėgto oro padavimu
Valdiklio funkcija	Pastovus išėjimo slėgis su pirminiu slėgio kompensatoriumi su antriniu išmetimu
Manometras	G1/8" paruošta
Darbinis slėgis	1 ... 20 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Maksimali slėgio histerezė	0,2 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Saugojimo temperatūra	-10 ... 80 °C
Terpės temperatūra	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	320 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Žalvaris