


# Dvių stūmoklių cilindras DPZ-16-40-P-A-S6

Gaminio numeris: 159832

FESTO

Su dviem lygiagrečiais kotais, padėties nustatymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	40 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	10 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Paprasto guolio kreipiančioji
Konstrukcija	Kreipiančioji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	S6: Atsparūs karščiui sandarikliai, iki maks. 120 °C
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 120 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,15 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	180 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	242 N
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	FPM
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis