

# Dvių stūmoklių cilindras DPZ-20-10-P-A-S6

Gaminio numeris: 159836

FESTO

Su dviem lygiagrečiais kotais, padėties nustatymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė  |
|---|--|
| Ėiga  | 10 mm  |
| Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis | 10 mm  |
| Stūmoklio diametras                             | 20 mm  |
| Pavaros valdymo būdas                           | Jungas   |
| Dempferiavimas                                  | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių    |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks   |
| Kreipiančioji                                   | Paprasto guolio kreipiančioji                        |
| Konstrukcija                                    | Kreipiančioji  |
| Pozicijos atpažinimas                           | priartėjimo jutikliams                               |
| Variantai                                       | S6: Atsparūs karščiui sandarikliai, iki maks. 120 °C |
| Darbinis slėgis                                 | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas                                   | dvipusio veikimo                                     |
| Darbinė terpė                                   | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 2  |
| Aplinkos temperatūra                            | -20 ... 120 °C                                       |
| Smūgio energija galinėse padėtyse               | 0,2 Nm   |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant               | 282 N  |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant             | 376 N  |
| alternatyvūs pajungimai                         | Žiūrėkite produkto brėžinį                           |
| Pneumatinis pajungimas                          | M5   |
| Informacija apie uždengimą                      | Aliuminio liejinys                                   |
| Informacija apie sandariklius                   | FPM  |
| Informacija apie tvirtinimą                     | Aliuminio liejinys                                   |
| Informacija apie stūmoklio kotą                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis             |