

Dvių stūmoklių cilindras DPZ-32-40-P-A-S6

Gaminio numeris: 159854

FESTO

Su dviem lygiagrečiais kotais, padėties nustatymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Ėiga | 40 mm |
| Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis | 10 mm |
| Stūmoklio diametras | 32 mm |
| Pavaros valdymo būdas | Jungas |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Kreipiančioji | Paprasto guolio kreipiančioji |
| Konstrukcija | Kreipiančioji |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | S6: Atsparūs karščiui sandarikliai, iki maks. 120 °C |
| Darbinis slėgis | 1 ... 10 bar |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Darbinė terpė | Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 120 °C |
| Smūgio energija galinėse padėtyse | 0,5 Nm |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 724 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 966 N |
| alternatyvūs pajungimai | Žiūrėkite produkto brėžinį |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie sandariklius | FPM |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |