



Dviejų stūmoklių cilindras DPZ-16-25-P-A-S20

Gaminio numeris: 159907

FESTO

Su dviem lygiagrečiais kotais, padėties nustatymui, su elastiniais amortizaciniais žiedais galuose.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	25 mm
Reguliuojamas galinių pozicijų diapazonas/ilgis	10 mm
Stūmoklio diametras	16 mm
Pavaros valdymo būdas	Jungas
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Konstrukcija	Kreipiamoji
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Variantai	Cilindro kotas iš abiejų pusių ir su skylė
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,15 Nm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	180 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	180 N
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis