


Vakuuminis filtras

VAF-PK-6

Gaminio numeris: 160239

FESTO

[Vienaeilė konstrukcija.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4,6 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Filtravimo laipsnis	50 µm
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Nuoroda į darbinį slėgį	Naudoti tik atvirose vakuumo sistemose
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	210 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Produkto svoris	10 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Pneumatinis pajungimas	PK-6 su įmaunama veržle
Material of union nut	POM
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	Sukabinimas PA
Material housing	PA
Tinkama numetimo impulsui	≤ 8 bar