

Amortizatorius YSR-25-40-C

Gaminio numeris: 160273

FESTO

Savaime besireguliuojantis



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Eiga	40 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,4 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	40 mm
Maks. stabdymo jėga	4.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	160 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	150.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,8 J
Numetimo jėga	14 N
Produkto svoris	600 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas