

# Amortizatorius YSR-32-60-C

Gaminio numeris: 160274

FESTO

Savaime besireguliuojantis



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Eiga	60 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,5 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	60 mm
Maks. stabdymo jėga	6.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eiga	380 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	220.000 J
Maksimali liekamoji energija	2 J
Numetimo jėga	20 N
Produkto svoris	1.220 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas