


Plastikiniai vamzdeliai PAN-V0-10X1,25-SW

Gaminio numeris: 160552

FESTO

Nepalaikantis degimo



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Išorinis diametras | 12 mm |
| Išorinio diametro matavimas | 10 mm |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą | 56 mm |
| Vidinis diametras | 7,5 mm |
| Min. lenkimo spindulys | 34 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 3 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 43,5 psi |
| Temperature-dependent operating pressure | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 12 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13,775 ... 174 psi |
| Nuoroda į darbinį slėgį | Mineral oil: max. 0.3 MPa at max. 90°C Water: max. 0.3 MPa at max. 90°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Mineralinė alyva Water (liquid, free of ice) |
| Material fire test | UL94 V-0 (casing) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -30 ... 90 °C |
| Produkto svoris pagal ilgį | 0,088 kg/m |
| Pneumatinis pajungimas | Kištuko jungties išorinis skersmuo 10mm |
| Spalva | Juodas |
| Atramos kietumas | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material tubing | Poliamidas 12 PVC-P |