


Kompaktiškas cilindras ADVU-4"- -P-A


Gaminio numeris: 160569

FESTO

Su padėties sekimu. Kotas su vidiniu sriegiu
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 16 "
Stūmoklio diametras	4"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Darbinis slėgis	8,7 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,7376 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	993 lbf
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	1.059 lbf
Judanti masė 0 mm eigos	21,658 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	6,243 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	98,66 oz
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	1,34 oz
Pneumatinis pajungimas	NPT1/4-18
Darbinis slėgis [psi]	8,7 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys