


# Kompaktiškas cilindras ADVU-1/2"- -A-P-A

Gaminio numeris: 160570

FESTO

Su padėties sekimu. Kotas su išoriniu sriegiu  
Stūmoklio koto veržlė įeina į komplektą.  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.  
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 12 "
Stūmoklio diametras	1/2"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	17,4 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,0516 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	11 lbf
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	15 lbf
Judanti masė 0 mm eigos	0,282 oz
Papildomas svoris 10mm ilgiui	0,529 oz
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	3,069 oz
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	0,071 oz
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32
Darbinis slėgis [psi]	17,4 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys