

# Kompaktiškas cilindras ADVULQ-3/4"- -P-A


Gaminio numeris: 160582

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe. Apsaugotas nuo pasisukimo kvadratinio koto. Kotas su vidiniu sriegiu.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,04 ... 8 "
Stūmoklio diametras	3/4"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kvadratinis stūmoklio kotas
Darbinis slėgis	14,5 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	141 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	188 N
Judanti masė 0 mm eigos	20 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	6 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	149 g
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32
Darbinis slėgis [psi]	14,5 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys