

Kompaktiškas cilindras ADVULQ-1"- -P-A



Gaminio numeris: 160583

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe. Apsaugotas nuo pasisukimo kvadratinio koto. Kotas su vidiniu sriegiu.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Eiga | 0,04 ... 8 " |
| Stūmoklio diametras | 1 " |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Koto galas | Vidinis sriegis |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kvadratinis stūmoklio kotas |
| Darbinis slėgis | 14,5 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 247 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 295 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 26 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 6 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 180 g |
| Pneumatinis pajungimas | UNF10-32 |
| Darbinis slėgis [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie dinامينius sandariklius | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |