

Kompaktiškas cilindras ADVULQ-1 5/8"- -A-P-A

Gaminio numeris: 160595


FESTO

padėties nuskaitymui. Apsaugotas nuo prasisukimo panaudojus kvadratinį kotą. Kotas su išoriniu sriegiu.

Stūmoklio koto veržlė įeina į komplektą.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Eiga | 0,04 ... 12 " |
| Stūmoklio diametras | 1 5/8" |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Koto galas | Išorinis sriegis |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kvadratinis stūmoklio kotas |
| Darbinis slėgis | 11,6 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant | 686 N |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 754 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 63 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 9 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 433 g |
| Pneumatinis pajungimas | NPT1/8-27 |
| Darbinis slėgis [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie dinامينius sandariklius | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |