


Kompaktiškas cilindras AEVUZ-5/8"- -P-A

Gaminio numeris: 160621

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su vidiniu sriegiu.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Eiga | 0,2 ... 1 " |
| Stūmoklio diametras | 5/8" |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo traukimo veiksmas |
| Koto galas | Vidinis sriegis |
| Darbinis slėgis | 18,8 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 81 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 12 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 4 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 89 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 72 g |
| Pneumatinis pajungimas | UNF10-32 |
| Darbinis slėgis [psi] | 18,8 ... 145 psi |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie dinامينius sandariklius | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |