


Kompaktiškas cilindras AEVUZ-3/4"- -P-A

Gaminio numeris: 160622

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su vidiniu sriegiu.
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,2 ... 1 "
Stūmoklio diametras	3/4"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Koto galas	Vidinis sriegis
Darbinis slėgis	14,5 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	123 N
Judanti masė 0 mm eigos	20 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	6 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	149 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	107 g
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32
Darbinis slėgis [psi]	14,5 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys