

# Kompaktiškas cilindras AEVUZ-4"- -A-P-A

Gaminio numeris: 160639


FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su išoriniu sriegiu.

Stūmoklio koto veržlė įeina į komplektą.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,2 ... 1 "
Stūmoklio diametras	4 "
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Koto galas	Išorinis sriegis
Darbinis slėgis	11,6 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	4.222 N
Judanti masė 0 mm eigos	614 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	38 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	2.797 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	168 g
Pneumatinis pajungimas	NPT1/4-18
Darbinis slėgis [psi]	11,6 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys