

Kompaktiškas cilindras AEVULQZ-3"- -P-A


Gaminio numeris: 160665

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe. Apsaugotas nuo pasisukimo kvadratinio koto. Kotas su vidiniu sriegiu.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|---|
| Eiga | 0,2 ... 1 " |
| Stūmoklio diametras | 3" |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas | vienpusio veikimo traukimo veiksmas |
| Koto galas | Vidinis sriegis |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Kvadratinis stūmoklio kotas |
| Darbinis slėgis | 11,6 ... 145 Psi |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 |
| Aplinkos temperatūra | -4 ... 176 °F |
| Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant | 2.733 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 307 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 25 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 1.772 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 28 g |
| Pneumatinis pajungimas | NPT1/8-27 |
| Darbinis slėgis [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Informacija apie uždengimą | Aliuminio liejinys |
| Informacija apie dinامينius sandariklius | TPE-U(PU) NBR |
| Informacija apie stūmoklio kotą | aukštai legiruotas plienas |
| Informacija apie cilindro įvorę | Aliuminio liejinys |