

# Kompaktiškas cilindras AEVULQZ-5/8"- -A-P-A

Gaminio numeris: 160667


FESTO

padėties nuskaitymui. Apsaugotas nuo prasisukimo panaudojus kvadratinį kotą. Kotas su išoriniu sriegiu.

Stūmoklio koto veržlė įeina į komplektą.

Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	0,2 ... 1 "
Stūmoklio diametras	5/8"
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Darbo režimas	vienpusio veikimo traukimo veiksmas
Koto galas	Išorinis sriegis
Apsauga nuo momento/kreipiamosios	Kvadratinis stūmoklio kotas
Darbinis slėgis	18,8 ... 145 Psi
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-4 ... 176 °F
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	81 N
Judanti masė 0 mm eigos	12 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	4 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	89 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	40 g
Pneumatinis pajungimas	UNF10-32
Darbinis slėgis [psi]	18,8 ... 145 psi
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys
Informacija apie dinامينius sandariklius	TPE-U(PU) NBR
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	Aliuminio liejinys