


Standartinis cilindras CRDSNU-12- -P-A


Gaminio numeris: 160880

FESTO

Atsparus korozijai,
DIN ISO 6432, padėties nuskaitymui, combi konstrukcija su elastiniais
amortizaciniais žiedais galuose.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 200 mm
Stūmoklio diametras	12 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	ISO 6432
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	4
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Leidimas	Germanischer Lloyd
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	51 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	68 N
Papildomas svoris 10mm ilgiui	4,2 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	120 g
Montavimo tipas	su priedais Pasirenkamas Su išoriniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija apie uždengimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis