


# Slėgio matavimo daviklis PENV-A-W-12-LCD-RB

Gaminio numeris: 161056

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Analoginis išėjimas	0 - 10 V 4 - 20 mA
Elektrinis pajungimas	11-poliai Kištukas
Apsaugos klasė	IP65
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumas trumpam jungimui	Taip
Matuotas kintamasis	Santykinis slėgis
Matavimo metodas	Pjezorezistyvus slėgio jutiklis su atvaizdavimu
Slenksčio nustatymo diapazonas	0,2 ... 12 bar
Histerezės reguliavimo diapazonas ( bar)	0,02 ... 9 bar
Nominalus DC įtampos lygis	15 ... 30 V
Maksimali išėjimo srovė	5.000 mA
Jungiklio išėjimas	PNP
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	atitinka EU-EMV reikalavimus atitinka EU reikalavimus žemose įtampose
Terpės temperatūra	0 ... 50 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 50 °C
Produkto svoris	270 g
Slėgio matavimo diapazonas	0 ... 12 bar
Tikslumas, FS	1 %
Montavimo tipas	Pasirenkamas Su kiauryme su bėgelium
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie tvirtinimą	PC