

Precizinis manometras MAP-40-16-1/8-EN

Gaminio numeris: 161128

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 16 bar
Display range	0 ... 232 psi
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	40
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	1,6
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	R1/8
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	PBT
Material screen	PS
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	60 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui
Skalė	Dviguba skalė Bar (išorinis) psi (vidinis)