



Tandeminis cilindras ADVUT-63x2- -P-A

Gaminio numeris: 161141

FESTO

Su padėties jutiklio naudojimo galimybe, kotas su vidiniu sriegiu.
Flanšinis tvirtinimo elementas FUA-... gali būti pritvirtintas tik prie galinio dangtelio su šiuo produktu. Veržlė stūmoklio koto sriegiui įeina.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2010.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	1 ... 150 mm
Stūmoklio diametras	63 mm
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Koto galas	Vidinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Profilinis velenas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	0,9 ... 10 bar
Darbinė terpė	Nusausintas suslėgtas oras, suteptas arba nesuteptas
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	1.682 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	3.552 N
Montavimo tipas	Pasirenkamas su priedais su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys lygiai anoduotas
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas