

Sandarinio žiedas OL-M14

Gaminio numeris: 161183

FESTO

be nutekėjimo



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	ISO 16030
Dėžės dydis	1
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 30 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-40 ... 100 °C
Rankinis užveržimas prie aplinkos temperatūros	Taip
Nominalus užveržimo momentas	21 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Informacija	atitinka RoHS