


Slopintuvai UC-1/8

Gaminio numeris: 161419

★ Kernprogramm

Plastikinis.

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Dėžės dydis | 1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 0 ... 10 bar |
| Srauto debitas į atmosferą | 1.700 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Garso slėgio lygis | 59 dB(A) |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 70 °C |
| Produkto svoris | 2,6 g |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Material of silencer insert | PE |
| Material of threaded plug | PE |
| Informacija | atitinka RoHS |