



# Šarnyrinis modulis DSM-25-270-P-CC

Gaminio numeris: 161747

FESTO

Su kaištiniu velenu, smūgių slopintuvai abiejuose galuose  
Pagal pareikalavimą, šios pavaros gali būti tiekiamos su ATEX sertifikatu. Duomenys pateikti "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" ir "CE-Zeichen" tinka tik pavaroms su sertifikatu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	25
Dempferiavimo kampas	10 deg
Posūkio kampo nustatymo diapazonas	0 ... 246 deg
Pasisukimo kampas	246 deg
Dempferiavimas	CC: amortizatoriai iš abiejų pusių.
Montavimo pozicija	Bet koks
Tikslus nustatymas	-5 deg
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Konstrukcija	Sukamas sparnas
Pozicijos atpažinimas	Be
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar	1 Hz
ATEX identifikacija	II 2 G c T4
ATEX aplinkos temperatūra	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Sukimo momentas prie 6 bar	5 Nm
Produkto svoris	730 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie pavaros veleną	Plienas Nikeliuota
Informacija apie sandariklius	TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys