



# Tiesinė pvara DGPL-32- -PPV-A-GF-B

Gaminio numeris: 161787  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Padėties nustatymui, be koto, su mechanine mova tarp stūmoklio ir pavaros, ir valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 3.000 mm
Stūmoklio diametras	32 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių Smūgių slopintuvas, kieta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Slydimo kreipiamoji
Pavaros principas	teigiamas blokavimas (griovelis)
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Dempferiavimo ilgis	20 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	483 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	483 N
Judanti masė	840 g
Judanti masė 0 mm eigos	840 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	2.390 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	51 g
alternatyvūs pajungimai	Žiūrėkite produkto brėžinį
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys padengtas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis anoduotas