


Kampiniai griebtuvai HGW-16-A

Gaminio numeris: 161833

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas išoriniam ir vidiniam sugriebimui, atsidarymo kampas 40°, su grioveliu jutikliams.
Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Maksimalus atidarymo kampas	40 deg
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	2
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	Kampas
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	25 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	30 ms
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Sugriebimo momentas prie 6 bar, atidarant	120 Ncm
Sugriebimo momentas prie 6 bar, uždarant	106 Ncm
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	31 N
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	0,9 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	0,3 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	0,5 Nm
Produkto svoris	100 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	POM
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys kietai anoduotas
Informacija apie griebtuvus	Įrankio plienas Nikeliuota