



Trijų taškų griebtuvas HGD-32-A

Gaminio numeris: 161837

FESTO

Savicentruojantis, gali būti naudojamas kaip išorinis ir vidinis griebtuvas, su grioveliu jutikliams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	32
Spaustuvų eiga	3,9 mm
Maksimalus perstūmimo tikslumas	0,2 mm
Kartojimo tikslumas, griebtuvas	≤ 0,04 mm
Griebtuvo pirštų skaičius	3
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Griebimo funkcija	3- taškas
Konstrukcija	Svirtis
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Didžiausia jėga prie 6 barų, atidarant	410 N
Didžiausia jėga prie 6 barų, uždariant	360 N
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Maksimalus griebtuvo darbo dažnis	4 Hz
Min. atidarymo laikas prie 6 bar	10 ms
Min. uždarymo laikas prie 6 bar	10 ms
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, atidarant	137 N
Sugriebimo jėga kiekvienam kumšteliui prie 6 bar, uždariant	120 N
Maksimali dinaminė jėga ant griebtuvo piršto Fz	9 N
Maksimali statinė jėga ant griebtuvo piršto Fz	90 N
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mx	0,016 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mx	1,6 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas My	0,028 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas My	2,8 Nm
Maksimalus griebtuvo dinaminis momentas Mz	0,019 Nm
Maksimalus griebtuvo statinis momentas Mz	1,9 Nm
Produkto svoris	300 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie uždengimą	POM
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminis Nikeliuota
Informacija apie griebtuvus	Įrankio plienas Nikeliuota