


Apatinės atramos apkaba CRLNG-100

Gaminio numeris: 161845

FESTO

Atsparūs korozijai,
CRDNGS cilindrams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	100
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Aplinkos temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkto svoris	915 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	elektriškai poliruotas aukštai legiruotas plienas
Material bearing	Plastinis