


Švytuoklinis laikiklis CRZNG-40

Gaminio numeris: 161853

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------------|--|
| Dydis | 40 |
| Paremtas standartu | ISO 15552 |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| Aplinkos temperatūra | -40 ... 150 °C |
| Produkto svoris | 285 g |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material mounting | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material screws | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |