



# Jungtis su kabeliu KMPPE-B-5

Gaminio numeris: 161878

FESTO

Surinktas, proporciniam slėgio reguliatoriams.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	DIN 47100
Cable identification	su priedais
Prijungimo dažnis	500
Produkto svoris	459 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M16x0.75 to EN 61076-2-106
Electrical connection 1, number of pins/wires	8
Electrical connection 1, occupied pins/wires	8
Electrical connection 1, type of mounting	Screw lock
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	8
Electrical connection 2, occupied pins/wires	8
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	5 A
Atsparumas smūgiams	0,6 kV
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Bandymas pagal užklausimą
Kabelio skersmuo	6,8 mm
Kabelio struktūra	8x0,25 Ekranuotas
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm <sup>2</sup>
Laido galai	Cut off bluntly
Apsaugos klasė	IP67
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	1
Material cable sheath	PVC
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	PA
Material screw-type lock	PA