

# Filtrai

## LF-3/4-D-5M-MAXI-A

Gaminio numeris: 162624

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Filtravimo laipsnis 5 µm, su automatiu kondensato išleidimu ir apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	5 µm
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Porėtas filtras su išcentrinu atskyrikliau
Maksimalus kondensato kiekis	80 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Darbinis slėgis	2 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	3.600 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	1.340 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Informacija	atitinka RoHS
Material filter	PE
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC