

# Oro paruošimo blokad

## FRC-3/4-D-7-MAXI-A


Gaminio numeris: 162768

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Filtro/regulatoriaus ir tepimo taško kombinacija, 40 µm filtras, maksimalus išėjimo slėgis 7 bar, su metaline apsauga. Su automatinio kondensato išleidimu.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė   |
|---------------------------------------|---|
| Dydis                                 | Maksi   |
| Serijos                               | D   |
| Vykdklio užraktas                     | Pasukama rankenėlė su užraktu   |
| Montavimo pozicija                    | vertikalus +/- 5°   |
| Kondensato drena                      | Pilnai automatizuota  |
| Konstrukcija                          | Filtras regulatorius su manometru<br>proporcinis standartinis lubrikantas |
| Maksimalus kondensato kiekis          | 80 cm <sup>3</sup>  |
| Filtravimo laipsnis                   | 40 µm   |
| Taurės apsauga                        | Metalinė kolbos apsauga   |
| Manometras                            | su manometru  |
| Darbinis slėgis                       | 2 ... 12 bar  |
| Slėgio valdymo diapazonas             | 0,5 ... 7 bar   |
| Maksimali slėgio histerezė            | 0,4 bar   |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 8.500 l/min   |
| Darbinė terpė                         | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-]                          |
| Atsparumo korozijai klasė CRC         | 2 - Moderate corrosion stress   |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Terpės temperatūra                    | -10 ... 60 °C   |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 60 °C   |
| Produkto svoris                       | 2.390 g   |
| Montavimo tipas                       | Instaliavimas į liniją<br>su priedais                                     |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | G3/4  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | G3/4  |
| Material housing                      | Cinkuota  |
| Material bowl                         | PC  |