



Mikro filtras LFMA-1-H-A

Gaminio numeris: 162817

FESTO

Su taurės apsauga.
Nutraukiama, galima iki 2008



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Filtro efektyvumas	99,999 %
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrucija	Pluoštinis filtras
Diferencinis slėgis	Manometras
Jėjimo slėgis 1	0 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	3.400 l/min
Darbinė terpė	Suslėgtas oras
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m ³
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	3.200 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie filtrą	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota