



# Smulkaus filtro kombinacija LFMBA-3/4-H-A

Gaminio numeris: 162822

FESTO

Mikrofiltras 1 µm išankstiniam filtravimui ir mikrofiltras 0,01 µm, su metaline apsauga.

Nutraukiama, galima iki 2008



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	0,01 µm
Filtro efektyvumas	99,9999 %
Kondensato drena	Pilnai automatizuota
Konstrukcija	Pluoštinis filtras
Diferencinis slėgis	Manometras
Jėjimo slėgis 1	0 ... 16 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.400 l/min
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 5 µm
Terpės temperatūra	1,5 ... 60 °C
Liekamasis tepalas	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	5.740 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Informacija apie filtra	Boro silikato pluoštas
Informacija apie tvirtinimą	PA - sustiprintas
Informacija apie kolbą	Cinkuota