

# Precizinis flanšinis manometras FMAP-63-4-1/4-EN

Gaminio numeris: 162843

FESTO

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Indikacijos diapazonas (bar)	0 ... 4 bar
Display range	1 ... 58 psi
Atitinka standartus	EN 837-1
Manometro nominalus dydis	63
Konstrukcija	manometras
Montavimo tipas	Instaliavimas į priekinę panelę
Darbinė terpė	Inertinės dujos Neutralūs skysčiai
Operating pressure MPa	0 ... 0,4 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 4 bar
Operating pressure	0 ... 58 psi
Kintantis apkrovos faktorius	0,66
Matavimo tikslumo klasė	1
Apsaugos klasė	IP43
Terpės temperatūra	-20 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Pajungimo pozicija	Užpakalinė centrinė pusė
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Medžiaga	Žalvaris
Material of threaded plug	Žalvaris
Material housing	ABS
Material screen	SAN
Material mounting ring	Plienas
Korpuso spalva	Juodas
Produkto svoris	120 g
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Netinka acetilenui Netinka deguoniui
Skalė	Dviguba skalė Bar (išorinis) psi (vidinis)