

Manometras


MA-63-2,5-1/4-EN

Gaminio numeris: 162845
Nebetiekiamas produktas

Su displėjum bar. Ir psi. Vienetais

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Indikacijos diapazonas (bar) | 0 ... 2,5 bar |
| Atitinka standartus | EN 837-1 |
| Manometro nominalus dydis | 63 |
| Konstrukcija | manometras |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Darbinė terpė | Inertinės dujos Neutralūs skysčiai |
| Darbinis slėgis | 0 ... 2,5 bar |
| Kintantis apkrovos faktorius | 0,66 |
| Matavimo tikslumo klasė | 2,5 |
| Apsaugos klasė | IP43 |
| Terpės temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Pajungimo pozicija | Užpakalinė centrinė pusė |
| Pneumatinis pajungimas | G1/4 |
| Medžiaga | Žalvaris |
| Informacija apie smeigę | Žalvaris |
| Informacija apie tvirtinimą | ABS |
| Informacija apie peržiūros langą | PS |
| Korpuso spalva | Juodas |
| Produkto svoris | 80 g |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Netinka deguoniui Netinka acetilenui |