


# Pagrindas PAML-CP-186-HP3-G112

Gaminio numeris: 1629297

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	186
Skersmuo DN	54
Serijos	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	4.500 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1 1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1 1/2
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material screws	Nerūdijantis plienas