


Pagrindas PAML-CP-186-HP3-G2

Gaminio numeris: 1629298

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	186
Skersmuo DN	54
Serijos	L
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 50 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Terpės temperatūra	5 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	5 ... 60 °C
Produkto svoris	4.400 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G2
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys
Material seals	NBR
Material screws	Nerūdijantis plienas