



Šarnyrinis modulis DSM-32-270-P-CR

Gaminio numeris: 163005

FESTO

Su kaištinu vėlu, smūgių slopintuvas dešinėje
Pagal pareikalavimą, šios pavaros gali būti tiekiamos su ATEX sertifikatu. Duomenys pateikti "ATEX-Kennzeichnung", "ATEX-Umgebungstemperatur" ir "CE-Zeichen" tinka tik pavaroms su sertifikatu.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Dydis | 32 |
| Dempferiavimo kampas | 12,5 deg |
| Posūkio kampo nustatymo diapazonas | 0 ... 258 deg |
| Pasisukimo kampas | 258 deg |
| Dempferiavimas | CR: amortizatorius dešinėje P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Tikslus nustatymas | -5 deg |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Sukamas sparnas |
| Pozicijos atpažinimas | Be |
| Darbinis slėgis | 1,5 ... 10 bar |
| Maksimalus svyravimų dažnis prie 6 bar | 0,7 Hz |
| ATEX identifikacija | II 2 G c T4 |
| ATEX aplinkos temperatūra | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbinė terpė | Filtruotas suslėgtas oras |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Sukimo momentas prie 6 bar | 10 Nm |
| Produkto svoris | 1.480 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | Be vario ir PTFE. |
| Informacija apie pavaros veleną | Plienas Nikeluota |
| Informacija apie sandariklius | TPE-U(PU) |
| Informacija apie tvirtinimą | Aliuminio liejinys |